


LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Tipo: GG

Datos de pedido

Número de pedido	221975 GG
GTIN	4960664026975
Clase de artículo	25A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de dos lados con 4 aristas de corte. La ejecución convexa de las aristas de corte de la plaquita asegura la entrada suave de la arista de corte en el material.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx.}} = 1 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Tipo	GG
Código ISO plaquita de corte	LOGU 030310 ER-GM
Radio angular	1 mm
Clase	PR1810
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,2 - 1,5 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		