

 **KOMET**
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 2×D, Ø DC m7: 24mm

Datos de pedido

Número de pedido	235500 24
GTIN	4047109047242
Clase de artículo	24P

Descripción
Ejecución:
Con mango combinado.

- Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
- Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

- Uso fijo y rotatorio.
- Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
- Para taladrados con una tolerancia de $\pm 0,2$ mm.

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Longitud de voladizo L_A : 72 mm

Ø de mango D_S : 32 mm

Longitud del mango L_S : 60 mm

Código ISO plaquita de corte: SOEX 07T308 23-..

Juego tornillo para plaquita reversible: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOEX 07T308 23-..
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP1 (1,3 Nm)

Número de filos Z	1
Ø de mango D _s	32 mm
Longitud útil L ₁	48 mm
Longitud del mango L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	24
Longitud total L	132 mm
Longitud de voladizo L _A	72 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239652 8IP1
Punta de precisión para Torx Plus®, mango E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3