

**Garant****Mandril de sujeción plano con perforaciones para conducto de refrigeración, PSC 50 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 308498 20     |
| GTIN              | 4067263110668 |
| Clase de artículo | 31C           |

**Descripción****Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

**Nota:**

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC32, PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894, n.º 318895 y n.º 318896.

**Descripción técnica**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longitud de voladizo medida A | 60 mm |
| Ø exterior D                  | 52 mm |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>  | 20 mm |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Adaptador   | PSC 50 corto              |
| Norma asiento                                       | ISO 26623-1               |
| Refrigeración interior                              | sí                        |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm       |
| Precisión de concentricidad                         | $\leq 3 \mu\text{m}$      |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HSC                       |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                       |
| Tipo de producto                                    | Mandril de sujeción plano |