

MIRKA**Lijadora excéntrica DEROS II, Tipo: 625****Datos de pedido**

Número de pedido	077335 625
GTIN	6416868231274
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Lijadora excéntrica con **motor eléctrico sin escobillas sin fuente de alimentación.**

- **Bajo consumo energético. Especialmente compacto, silencioso, ligero y potente.**
- **Motor un 20 % más potente que DEROS I que mantiene la velocidad constante bajo carga pesada.**
- **Conectividad Wi-Fi y conectividad Bluetooth mejorada.**
- **Indicador LED de RPM en el control de velocidad + interruptor de encendido/apagado y velocidad bloqueable.**
- **Posibilidad de aspiración externa.**

Aplicación:

Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies de difícil acceso o perfiladas en el caso de trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.º 567775, con 15 taladros, artículo n.º 567558 y ABRANET, artículo n.º 567800.

Plato de apoyo adecuado, artículo n.º 567990 tam. 150.

Descripción técnica

Suministro de energía

Funcionamiento con
alimentación de red

Ø de plato lijador	150 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Número de oscilaciones	4000 - 10000 min ⁻¹
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Serie	DEROS II
Peso	1 kg
Carrera de circuito oscilante	2,5 mm
Consumo de potencia	400 W
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 150 mm	567990 150
--	------------