

JEPSON POWER**Sierra circular manual metálica, Tipo: 8203****Datos de pedido**

Número de pedido	078234 8203
GTIN	4260052466797
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Sierras circulares metálicas de alto rendimiento para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no ferrosos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich **sin formación de chispas.**

- **No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.**
- **No es necesario mecanizado posterior.**
- **Corte en cuestión de segundos.**

Sierra circular manual metálica.

- **Guía de hoja de sierra exacta, poca formación de rebabas.**
- **Placa de tope resistente.**

Sierra circular manual metálica.

- **Ajuste de profundidad con escala.**
- **Compartimento para virutas.**
- **Adecuada para láminas metálicas de hasta 10 mm, así como paneles sándwich y perfiles de hasta 67 mm.**

Nota:

Riel de guía para 078234 suministrable bajo encargo:

Riel de guía 1400 mm para tam.8320

Riel de guía 600-1200 mm para tam. 8230.

Sierra circular para metal DRY MITER Cutter 9410ND para el aserrado delicado en materiales blandos y sensibles disponible a petición. La sierra circular manual para metal está disponible como una versión con batería en el n.º 078234 tam. 8203E.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	6,3 kg
Consumo de potencia	1700 W
Ø de hoja de sierra	203 mm
Tensión de red	230 V
Velocidad de giro máxima	3700 min ⁻¹
Quality Dress	8203
Profundidad de corte máximo 90°	67 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Profundidad de corte máximo 45°	42 mm
Embalaje	Transport case
Tipo de producto	Sierra