

**Garant****SOGX 070306, HB6640, Tipo: INOX**

## Datos de pedido

Número de pedido	234056 INOX
GTIN	4045197697745
Clase de artículo	21E

## Descripción

**Idóneo para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

**Recomendación:**

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 y n.º 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

## Descripción técnica

Tipo	INOX
Serie	Power Drill
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SOGX 070306
Clase	HB6640
Material de corte	MD
Avance f	0,06 - 0,12 mm/rev.
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	75 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		