

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HU9215, Ancho de tronzado w: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273296 8
GTIN	4067263126706
Clase de artículo	21H

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	8 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,19 mm/rev,
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	K
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HU9215
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P

Hoja de datos

Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
GG(G)	adecuado	100 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		