

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Tipo: GG****Datos de pedido**

Número de pedido	227568 GG
GTIN	4960664026340
Clase de artículo	25A

**Descripción****Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° exactos hasta  $a_p = 9$  mm.

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,09 – 0,27 mm
Radio angular	0,8 mm
Tipo	GG
Código ISO plaquita de corte	BDMT 170408 ER-JT
Clase	PR1810
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		