


DC. T 070202, Clase: CA6525


Datos de pedido

Número de pedido	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 070202 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	MQ
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	M

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado