

Garant**Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8
DC: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	205251 14
GTIN	4067263130413
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Para el desbastado. Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.

Hasta 2xD en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.

Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una **geometría de inmersión especial**.

Descripción técnica

Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,2 mm
Longitud total L	83 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,18 mm
Ø de cuello D_1	13 mm

Longitud de filo L_c	26 mm
Número de dientes Z	4
Redondeo de esquinas r_v	0,32 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Voladizo L_1 incl. cuello	36 mm
\varnothing de mango D_s	14 mm
Ángulo de hélice	35 grados
\varnothing de corte D_c	14 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	WR
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	450 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	380 m/min	N

PA 66	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	100 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		