


Garant

Mordaza manual taladradora con sujeción rápida excéntrica, Anchura de mordazas A: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	365038 100
GTIN	4067263112389
Clase de artículo	31S

Descripción

Ejecución:

- Tipo de construcción estable con husillo resistente.
- Mordazas templadas y rectificadas.
- Sujeción precisa mediante guía plana.
- Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
- Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
- Abrazadera rápida excéntrica integrada pendiente de patente para un agarre seguro en la mesa de perforación.
- La sujeción rápida en la zona de las ranuras permite mecanizar la pieza sujeta de forma flexible y eficaz en cualquier posición de toda la mesa de perforación sin necesidad de volver a sujetarla.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo y boca móvil de fundición especial.

Precisión:

Dentro de 0,10 mm.

Suministro:

Llaves de sujeción y tres tuercas correderas en ranura en tamaños 12; 14 y 16 mm.

Descripción técnica

Hoja de datos

Altura total c	92 mm
Longitud cuerpo base a	286 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Tornillo de banco BM azul
Anchura de mordazas A	100 mm
Anchura cuerpo de base B	174 mm
Altura de mordazas C	32 mm
Gama de sujeción b	143 mm
Anchura ranuras de sujeción	17 mm
Distancia ranuras de sujeción	141 mm
Longitud total máxima L ₄	474 mm
Peso	12,5 kg
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/365038-100>