

Garant
DC. T 070202, Clase: HU7310


Datos de pedido

Número de pedido	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado