

**CNMG 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado