


**SNMG 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Rompevirutas	PQ
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado