

**CNMG 120404 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	WQ
Avance f	0,14 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA125P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado