


**CNMG 120412, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Rompevirutas	PMG
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	CA125P
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

