


**CNMG 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Rompevirutas	PMG
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

