

**CNMG 120408 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,14 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Rompevirutas	WQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Clase	CA125P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado