

**Plaquita de corte de torneado CNMG 120412, para mecanizado medio, Wiper,
Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,14 - 0,5 mm/rev,
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Rompevirutas	WQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Aplicación principal	P

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado