

**CNMG 120416, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PMG
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado