

**CNMG 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/rev,
Rompevirutas	PH
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado