

**CNMG 190612, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PH
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190612
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado