

**CNMG 160608, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	HM
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PH
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Clase	CA125P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado