

Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7625, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

- **Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.**
- **Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.**
- **Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.**

Idóneo para:

Fresa de planear GARANT n.º 214200, n.º 214202 y n.º 214205.

Contenido:

50 × 214241 INOX

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Tipo	Acero
Contenido	50
Grosor de la placa E	3,18 mm
Código ISO plaquita de corte	SEKR 1203 AFTN
Clase	HB7625
Material de corte	HM

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

SEKT 1204 AFTN Tipo INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Tipo UNI	214440 UNI