


**CNMG 190608, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	CNMG 190608
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Clase	CA125P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PH

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado