



**CNMM 120408, Clase: CA125P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PX
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 11 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado