



CNMM 190612, Clase: CA125P

Datos de pedido

Número de pedido	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Clase	CA125P
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PX
Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMM 190612
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado