

**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB735, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

Fresa de planear GARANT n.º 214200, n.º 214202 y n.º 214205.

**Contenido:**

50 × 214312 UNI

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Descripción técnica**

Tipo	UNI
Contenido	50
Grosor de la placa E	4,76 mm
Código ISO plaquita de corte	SEKR 1203 AFTN
Clase	HB735
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	450 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	280 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	45 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	170 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

SEHT 1204 AFSN Tipo UNI

214310 UNI

SEKT 1204 AFTN Tipo UNI

214312 UNI