


**DNMG 150612, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PMG
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado