


DNMG 150608, Clase: CA125P

Datos de pedido

Número de pedido	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PMG
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado