


**DNMG 150608, Clase: CA125P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	PH
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado