

**TNMG 160404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA125P
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Rompevirutas	PQ

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado