


**Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, M: M3****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5256 M3
GTIN	4067263134992
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:****Como n.º 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: Perfil de rosca de bronce templado.

Descripción técnica

Tipo de rosca	M
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Norma	DIN 371
Profundidad de rosca	7,5 mm
Ø de mango D _s	3,5 mm
Longitud total L	56 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Paso de rosca	0,5 mm
Ø de rosca	3 mm
Vástago cuadrado □	2,7 mm
Tamaño de rosca	M3
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	2,5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Serie	CleverTap
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	P

Aceite	adecuado
húmedo máximo	adecuado

Accesorios

Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap M M3	135255 M3
---	-----------