

**VBMT 160404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Rompevirutas	HQ
Código ISO plaqueta de corte	VBMT 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 260 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado