


**CCMT 09T308, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA125P
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	HQ
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM

Código ISO plaquita de corte	CCMT09T308-HQ CA125P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado