


**SNMG 190612, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 330 m/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 190612
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PH
Avance f	0,3 - 1 mm/rev,
Número de cambios/cortes	8
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado