


**SNMG 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	CA125P
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PMG
Número de cambios/cortes	8
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado