

**DCMT 11T302, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Clase	CA125P
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm

Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado