

**DCMT 11T308, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Rompevirutas	HQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA125P

Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado