


Garant**Machos de roscar a máquina, vaporizado, M: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5451 M6
GTIN	4067263135302
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:****Como n.º 135450.**Forma especialmente estable. **HSS-E****Descripción técnica**

Tamaño de rosca	M6
Número de filos Z	3
Ø de mango D _s	6 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Paso de rosca	1 mm
Norma	DIN 371
Tipo de rosca	M
Ø de agujero para roscar	5 mm
Ø de rosca	6 mm
Profundidad de rosca	12 mm
Material de corte	HSS E

Número de ranuras de sujeción	3
Longitud total L	80 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	azul
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

Accesorios

Macho de roscar a máquina M M6	135450 M6
Macho de roscar a máquina6G M M6	135600 M6