

**TNMG 220404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PMG
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Clase	CA125P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220404

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado