


**SNMG 120408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Avance f	0,3 - 1 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Número de cambios/cortes	8
Rompevirutas	PH
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 330 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado