

Correa de amarre 2 piezas con carraca y gancho puntiagudo, Longitud: 8m



Datos de pedido

Número de pedido	086220 8
GTIN	4049924500070
Clase de artículo	08Z

Descripción

Ejecución:

Cintas de poliéster extrafuertes y de extensibilidad reducida con revestimiento de PU duradero (EN 12195-2). Carracas y ganchos puntiagudos robustos y resistentes a la corrosión, de manejo sencillo.

Aplicación:

Para **amarrar, fijar y sujetar conjuntamente** componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.

Descripción técnica

Fuerza de amarre máx. LC	2000 daN
Anchura de la correa	50 mm
Longitud	8 m
Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN)	300 daN
Norma	EN12195-2
Tipo de producto	Correa de amarre