

**TNMG 160408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA125P
Rompevirutas	PQ
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado