

**TNMG 160408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Clase	CA125P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Rompevirutas	PMG
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado