

**WNMG 080412 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA125P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Avance f	0,14 - 0,55 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	WQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado