

**WNMG 080404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 252012 CA125P |
| GTIN              | 4960664017263 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Número de cambios/cortes                      | 6                        |
| Rompevirutas                                  | HQ                       |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                  |
| Clase   | CA125P                   |
| Avance f                                      | 0,07 - 0,3 mm/rev,       |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2 mm               |
| Radio angular                                 | 0,4 mm                   |
| Material de corte                             | HM                       |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 150 - 320 m/min          |
| Código ISO plaquita de corte                  | WNMG 080404              |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado