


**WNMG 080408 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Rompevirutas	WP
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado