


**WNMG 080416, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	1,6 mm
Clase	CA125P
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Material de corte	HM
Rompevirutas	PMG
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080416
Tolerancia	M

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado