


**HOLEX**

**Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 60X15mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	GG5742 60X15
GTIN	4067263136316
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Corresponde al n.º 574253.

### Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

## Descripción técnica

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	17 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	15 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	60 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Material dotación	Alambre INOX

Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular

---

## Accesorios

Cepillo circular con mangoAlambre INOX 0,20 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 60X15 mm	574253 60X15
---	--------------